



Halogen Classic A-shape

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

As lâmpadas Philips Halogen Classic oferecem as formas clássicas a que está habituado. Esta nova lâmpada "clássica" proporciona luz de alta qualidade, é regulável e acende-se imediatamente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz

Fluxo Luminoso	370 lm
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	12,4 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	28,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,12 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Tensão (Nom.)	230 V
---------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A55 [A 55 mm]

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	28 kWh
-------------------------------	--------


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Nome do produto completo	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Código do produto completo	872790025277405
Código de encomenda	25277405
N.º material (12NC)	925692944250
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900252774

Halogen Classic A-shape

Numerador – Embalagens por caixa exterior 15	
EAN/UPC - Caso	8718696462935

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

