



Halogen Classic A-shape

EcoClassic 42W E27 230V A55 2CT/12X5F

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	630 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	630 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	15,0 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	42,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,18 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota patice (max.)	130 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871829115825700
Objednávací název produktu	EcoClassic 42W E27 230V A55 2CT/12X5F
EAN/UPC – výrobek	8718291158271
Objednávací kód	15825700
Číslování – balení v krabici	60

Halogen Classic A-shape

Materiál č. (12NC)

925693044243

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V A55 2CT/12X5F	56 mm	97 mm

HalClass 42W E27 230V A55 CL

