



# Halogen Classic (A-muoto)

## Halogen Classic 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

### Tuotetiedot

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Yleistä tietoa</b>         |                                          |
| Kanta                         | E27 [E27]                                |
| Käyttöasento                  | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Nimelliskäyttöikä             | 2 000 tuntia                             |
| Sytytys                       | 8 000                                    |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia) | 2 000 tuntia                             |
| Lighting Technology           | Halogen                                  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Valaistuksen tekniset tiedot</b> |           |
| Valovirta                           | 850 lm    |
| Vastaava värlämpötila (nim.)        | 2800 K    |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)   | 16,0 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI)            | 100       |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b> |              |
| Virrankulutus                  | 53,0 W       |
| Lampun virta (nim.)            | 0,23 A       |
| Syttymisaika (nim.)            | 0,0 s        |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | Sytyy heti s |
| Tehokerroin (murtoluku)        | 1            |
| Jännite (nim.)                 | 230 V        |

|                |       |
|----------------|-------|
| Jännite (nim.) | 230 V |
|----------------|-------|

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b> |       |
| Himmennettävä                          | Kyllä |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Mekaaniset tiedot ja runko</b> |               |
| Lampun pinta                      | Kirkas        |
| Hehkulampun muoto                 | A55 [A 55 mm] |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Merkinnät ja luokitukset</b> |        |
| Energiankulutus kWh/1000 h      | 53 kWh |


|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tuotetiedot</b>                  |                                             |
| Tilastuotteen nimi                  | Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP         |
| Koko tuotenimi                      | Halogen Classic 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP |
| Full EOC                            | 872790025172205                             |
| Tilaukoodi                          | 25172205                                    |
| Tuotekoodi (12NC)                   | 925693144250                                |
| Paikallinen koodi                   | 4725792                                     |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                           |
| EAN/UPC – tuote/kotelo              | 8727900251722                               |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 15                                          |

## Halogen Classic (A-muoto)

EAN/UPC – laatikko

8718696462614

### Mittapiirros



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP | 56 mm   | 97 mm   |

