



Halogen Classic A-shape

Halogen Classic 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic gir deg de klassiske formene du er vant til. Denne nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning

Lysytelse	850 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	16,0 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk

Effektforbruk	53,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,23 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spennning (nom.)	230 V

Spennning (nom.)	230 V
------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A55 [A 55 mm]

Godkjenning og bruksområde

Energiforbruk kWh/1000 t	53 kWh
--------------------------	--------


Produktdata

Produktnavn for bestilling	Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Fullstendig produktnavn	Halogen Classic 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Full EOC	872790025172205
Bestillingskode	25172205
Materialenr. (12NC)	925693144250
Lokal bestillingskode	3766517
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900251722
SAP-teller – pakker per utvendige	15

Halogen Classic A-shape

EAN/UPC – boks 8718696462614

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

