



# Halogen Clickline G9

## Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítilnách bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.


### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G9 [ G9]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	204 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	204 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	11,1 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Proud zdroje (jmen.)	0,08 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	950 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790089577300
Objednávací název produktu	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – výrobek	8727900895773
Objednávací kód	89577300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	100
Materiál č. (12NC)	925697744201
Celková hmotnost (kus)	3,300 g

## Halogen Clickline G9

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

CLICKLINE 18W G9 230V CL

