



Halogen Clickline 230V

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X
Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	204 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	204 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	11,1 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	18 W
Courant lampe (nom.)	0,08 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	1


Tension (nom.)	230 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Normes et recommandations	
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Conditions techniques luminaires	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	350 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	872790089577300
Désignation Produit	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Code barre produit (EAN)	8727900895773

Halogen Clickline 230V

Code de commande	89577300
Local Code	ECOHALOCAP18WG9
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	100

Code industriel (12NC)	925697744201
Poids net (pièce)	3,300 g

Schéma dimensionnel



CLICKLINE 18W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

