



ECOHALO ClickLine



Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o fusível de segurança permitem uma utilização sem vidro de cobertura. A Clickline compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G9 [G9]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	195 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,452
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,409
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	11,1 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	19 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,08 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Tensão (Nom.)	230 V
---------------	-------


Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T13 [T 13 mm]

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Consumo de energia kWh/1000 h	19 kWh
Número de registo EPREL	423243

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Nome do produto completo	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Código do produto completo	872790089577300
Código de encomenda	89577300
N.º material (12NC)	925697744201
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900895773
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC – Caso	8727900895797

Desenho dimensional



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

