



# Halogen Clickline G9

## Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e fusibile di sicurezza consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Clickline offre vivida luce bianca per una lunga durata.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	850 lm
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	16,0 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	53,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,23 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T13 [T 13 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Nome completo prodotto	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Codice d'ordine	89583400
Codice materiale (12NC)	925697944201
Codice locale	CLICKE53CL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900895834
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8727900895858

# Halogen Clickline G9

## Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

