



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	30 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	250 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	42 W
Fényforrás árama (névleges)	0,12 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Feszültség (névleges)	230 V
-----------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	NR50 [NR 50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	42 kWh


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Teljes terméknév	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Full EOC	871829168435001
Rendelési kód	68435001
Cikkszám (12NC)	925714044205
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291684350
Számláló – csomag külső dobozonként	10

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás

8718696462805

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

