



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

As lâmpadas Philips Halogen Classic oferecem as formas clássicas a que está habituado. Esta nova lâmpada "clássica" proporciona luz de alta qualidade, é regulável e acende-se imediatamente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe (Nom.)	30 °
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Color rendering index (CRI)	100
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	250 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	42 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,12 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Tensão (Nom.)	230 V
---------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	NR50 [NR 50 mm]

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh
-------------------------------	--------


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Nome do produto completo	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Código do produto completo	871829168435001
Código de encomenda	68435001
N.º material (12NC)	925714044205
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291684350

Halogen Classic Reflector

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10	
EAN/UPC - Caso	8718696462805

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

