



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu


General Information		Doba spuštění (max.)		0,0 s
Patice	E27 [E27]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Účinnost (jmen.)	1	
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h	Napětí (jmen.)	230 V	
Životnost – 3 h/den	2 a	Controls and Dimming		
Cyklus přepínání	8 000x	Regulovatelné	Ano	
Light Technical		Mechanical and Housing		
Vyzařovací úhel (jmen.)	55 °	Úprava žárovky	Mléčná	
Světelný tok (jmen.)	265 lm	Approval and Application		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	265 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	D	
Svítivost (max.)	307 cd	Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh	
Jmenovitý vyzařovací úhel	55 °	Luminaire Design Requirements		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K	Teplota patice (max.)	130 °C	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	6,3 lm/W	Product Data		
Index barevného podání (jmen.)	100	Úplný kód výrobku	871829177096101	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	85 %	Objednávací název produktu	Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	265 lm	EAN/UPC – výrobek	8718291770961	
Operating and Electrical				
Power (Rated) (Nom)	42 W			
Proud zdroje (jmen.)	0,18 A			

Halogen Classic Reflector

Objednací kód	77096101
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	925718944203

Celková hmotnost (kus)	46,000 g
------------------------	----------


Rozměrové výkresy



HalClass 42W E27 230V E80 55D

Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Fotometrické údaje



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

