

Halogen Classic Reflektor

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	
Sockel	E27 [E27]	Sofort volle Lichtleistung s	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	230 V
Schaltzyklus	8.000	Spannung (Nom)	230 V
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Beleuchtungstechnologie	Halogen	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	55 Grad	Kolbenausführung	Matt
Lichtstrom	265 lm	Kolbenform	E80 [E 80 mm]
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	6,3 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	100	Produktdaten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	85 %	Bestell-Produktname	EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	265 lm	Gesamtbezeichnung des Produkts	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP
Betrieb und Elektrik		Gesamt-Produktcode	871829177096101
Energieverbrauch	42 W	Bestellcode	77096101
Lampenstrom (Nom)	0,18 A	Material-Nr. (12NC)	925718944203

Halogen Classic Reflektor

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291770961
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10

EAN Umverpackung	8718696462775
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

