

# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	55 fok
Fényáram	265 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	6,3 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	85 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	265 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	42 W
Fényforrás árama (névleges)	0,18 A

Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

### Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	E80 [E 80 mm]

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	42 kWh
--------------------------------	--------

### Termékatadatok


A termék megrendelési neve	EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP
Teljes terméknév	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP
Full EOC	871829177096101
Rendelési kód	77096101

## Halogen Classic Reflector

Cikkszám (12NC)	925718944203
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291770961
Számláló – csomag külső dobozonként	10

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696462775
----------------------------	---------------

### Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

