



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

As lâmpadas Philips Halogen Classic oferecem as formas clássicas a que está habituado. Esta nova lâmpada "clássica" proporciona luz de alta qualidade, é regulável e acende-se imediatamente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil nominal (Nom.)	2000 h
Vida útil com 3 horas de utilização por dia	2 a
Ciclo de comutação	8000X

Dados técnicos de luminosidade	
Ângulo do feixe (Nom.)	55 °
Fluxo luminoso (Nom.)	265 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	265 lm
Intensidade luminosa (Máx.)	307 cd
Ângulo do feixe nominal	55 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	6,3 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	85 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	265 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	42 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	0,18 A
Tempo de arranque (Máx.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Fosco

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	D
Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh

Requisitos de design da luminária	
Temperatura do casquilho (Máx.)	130 °C


Dados do produto	
Código do produto completo	871829177096101

Halogen Classic Reflector

Nome de produto da encomenda	EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP
EAN/UPC – Produto	8718291770961
Código de encomenda	77096101
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10

N.º material (12NC)	925718944203
Peso líquido (Peça)	46,000 g

Desenho dimensional




HalClass 42W E27 230V E80 55D

Product

EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP

Dados fotométricos



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

