



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	E14 [E14]	Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Proud zdroje (jmen.)	0,12 A
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Životnost – 3 h/den	2 a	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Cyklus přepínání	8 000x	Účinnost (jmen.)	1
Light Technical		Napětí (jmen.)	230 V
Vyzařovací úhel (min.)	45	Controls and Dimming	
Vyzařovací úhel (jmen.)	45 °	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.)	150 lm	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	150 lm	Úprava žárovky	Mléčná
Svítivost (max.)	200 cd	Approval and Application	
Jmenovitý vyzařovací úhel	45 °	Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	5,35 lm/W	Luminaire Design Requirements	
Index barevného podání (jmen.)	100	Teplota patice (max.)	120 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %		
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	150 lm		


Halogen Classic Reflector

Product Data

Úplný kód výrobku	871829175721401
Objednací název produktu	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
EAN/UPC – výrobek	8718291757214
Objednací kód	75721401

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	925719044204
Celková hmotnost (kus)	0,016 kg


Rozměrové výkresy



HalClass 28W E14 230V R39 45D FR

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

Fotometrické údaje



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

