



# Halogen Classic Reflektor

## EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E14 [ E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Lebensdauer bei 3 Std. Betrieb/Tag	2 a
Schaltzyklus	8000X
Lichttechnische Daten	
Abstrahlungswinkel (min.)	45
Ausstrahlungswinkel (Nom)	45 °
Lichtstrom (Nom)	150 lm
Nennlichtstrom (Nom)	150 lm
Lichtstärke (max.)	200 cd
Nenn-Abstrahlungswinkel	45 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (Nom)	5,35 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	80 %
Lichtstrom im 90° Winkel	150 lm


Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,12 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
Anforderungen an das Leuchtdesign	
Sockettemperatur (max.)	120 °C

# Halogen Classic Reflektor

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829175721401
Bestell-Produktname	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
EAN/UPC - Produkt	8718291757214
Bestellcode	75721401

Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	925719044204
Nettogewicht (Einzelteil)	0,016 kg


## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

HalClass 28W E14 230V R39 45D FR

## Photometrische Daten



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

