



Halogen Classic heijastinlamppu

EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	45 °
Valovirta	150 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	5,35 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	150 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	28,0 W
Lampun virta (nim.)	0,12 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Sytyttyä heti s

Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	R39 [R 39 mm]


Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh

Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Koko tuotenimi	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Full EOC	871829175721401
Tilauuskoodi	75721401
Tuotekoodi (12NC)	925719044204
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291757214

Halogen Classic heijastinlamppu

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696469071

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

