



Aluline 111

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Alacsonyfeszültségű halogénégő dekoratív alumínium reflektortestben, káprázáskorlátozó sapkával. Ideális megoldás a csúcskategóriás modern lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat megátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G53 [G53]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	24 fok
Fényáram	507 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80 %

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	50,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,24 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V

Feszültség (névleges)	12 V
-----------------------	------

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	R111 [R 111 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	53 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Teljes terméknev	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	87186965886600
Rendelési kód	58866600
Cikkszám (12NC)	925721417101
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696588666
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696588673

