



# Aluline 111

## Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Bruciatore alogeno a bassa tensione in un riflettore in alluminio decorativo equipaggiato con antiriflesso. Soluzione ideale per apparecchi moderni di alto profilo, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento in alluminio che evita il surriscaldamento eccessivo.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G53 [G53]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	24 °
Flusso luminoso	507 lm
Temperatura del colore correlata	2800 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	50,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,24 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	Massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V
Tensione (Nom)	12 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	R111 [R 111 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Nome completo prodotto	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	87186965886600
Codice d'ordine	58866600
Codice materiale (12NC)	925721417101
Codice locale	14635
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696588666
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696588673

