



Aluline 111

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Laagspanningshalogeenbrander in decoratieve aluminium reflector voorzien van anti-verblindingskap. Ideale oplossing voor high-end moderne armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G53 [G53]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	4.000 hr
Nominale levensduur (uren)	4.000 hr
Lamptype	Halogen
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	24 graden
Lichtstroom	507 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2800 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	50,0 W
Lampstroom (nom.)	0,24 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	12 V
Spanning (nom.)	12 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	R111 [R 111 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	53 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Volledige productnaam	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	87186965886600
Bestelcode	58866600
Materiaalnr. (12NC)	925721417101
Lokale code	14635
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696588666
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696588673


Aluline 111

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

