



Kapsler LV 3.000 timer



Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F

Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglasset unødvendigt. Det kompakte halogenspot giver et klart, hvidt lys henover en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G4 [G4]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	3.000 t
Skiftecyklus	12.000
Nominel levetid (timer)	3.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk

Lysstrøm	85 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,46
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,411
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2750 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	12,3 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el

Strømforbrug	7,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,58 A

Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	Øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T9 [T 9 mm (T9)]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423248

Produktdata


Ordreprodukt navn	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
-------------------	------------------------------------

Kapsler LV 3.000 timer

Det fulde produktnavn	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/ 10x10F
Full EOC	871869682786400
Ordrekode	82786400
Materialenr. (12NC)	925723217101
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696827864
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8718696827888

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

