



Kapseln LV 3000 h



Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F

Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	G4 [G4]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	3.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	12.000
Nennlebensdauer (Std.)	3.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	85 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,46
Farbkoordinate Y (nom.)	0,411
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2750 K
Nennlichtausbeute (nom.)	12,3 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	7,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,58 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1

Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T9 [T 9 mm (T9)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423248
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
Gesamt-Produktcode	871869682786400
Bestellcode	82786400
Material-Nr. (12NC)	925723217101
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696827864

Kapseln LV 3000 h

Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8718696827888

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

