



Cápsulas LV 3000 h



Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F

Cápsula halógena de bajo voltaje. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el relleno de baja presión permite el uso sin cristal de cubierta. La cápsula halógena compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G4 [G4]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	3.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	12.000
Vida útil nominal (horas)	3.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	85 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,46
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,411
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2750 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	12,3 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	7,1 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,58 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s

Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	12 V
Voltaje (nom.)	12 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T9 [T 9 mm (T9)]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	423248

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
Nombre completo del producto	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682786400
Código de pedido	82786400
Código 12NC	925723217101
Cantidad por paquete	1

Cápsulas LV 3000 h

EAN/UPC - Producto/Caja	8718696827864
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8718696827888

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

