



Capsules LV

3 000 tim



Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F

Lågspänningshalogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta halogenlampan ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4 [G4]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	3 000 h
Driftcykel	12 000
Specificerad livslängd (timmar)	3 000 h
Lighting Technology	Halogen
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Ljusflöde	85 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,46
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,411
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2750 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	12,3 lm/W
Färgåtergivningsindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	7,1 W
Lampström (nom)	0,58 A
Tändningstid (nom)	0,0 s


Uppvärmningstid till 60 % ljus	Tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T9 [T 9 mm (T9)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423248
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
Fullständigt produktnamn	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682786400

Capsules LV 3 000 tim

Beställningsnummer	82786400
Materialnummer (12NC)	925723217101
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696827864

Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8718696827888

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

