



# Nízkonapěťové žárovky 3 000 h

## Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F

Nízkonapěťová halogenová žárovka. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo s filtrem UV záření a nízkotlaká náplň umožňují použití bez krycího skla. Kompaktní halogenové žárovky vydávají zářivě bílé světlo po celou dobu své dlouhé životnosti.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G4 [ G4]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	3000 h
Cyklus přepínání	12 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	232 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	232 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	16,6 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	14,0 W
Proud zdroje (jmen.)	1,167 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light s
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	12 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	600 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869682774100
Objednací název produktu	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC – výrobek	8718696827741
Objednací kód	82774100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	100

## Nízkonapěťové žárovky 3 000 h

Materiál č. (12NC) 925723417101

Celková hmotnost (kus) 0,001 kg

### Rozměrové výkresy



EcoHalo Capsule G4 12v14w CL B3000

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

