



Kapseln LV 3000 h



Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F

Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G4 [G4]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	3.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	12.000
Nennlebensdauer (Std.)	3.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	225 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,444
Farbkoordinate Y (nom.)	0,407
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	16,6 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	14,3 W
Lampenstrom (Nom)	1,167 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1

Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T9 [T 9 mm (T9)]


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423251

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F
Gesamt-Produktcode	871869682774100
Bestellcode	82774100
Material-Nr. (12NC)	925723417101
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696827741

Kapseln LV 3000 h

Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8718696827765

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

