



Cápsulas LV 3000 h



Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F

Cápsula halógena de bajo voltaje. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el relleno de baja presión permite el uso sin cristal de cubierta. La cápsula halógena compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

Datos del producto

| Información general | |
|---------------------------------|--|
| Base del casquillo | G4 [G4] |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] |
| Vida útil nominal | 3.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 12.000 |
| Vida útil nominal (horas) | 3.000 hora(s) |
| Lighting Technology | Halogen |
| Referencia de medición de flujo | Sphere |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|-----------|
| Flujo luminoso | 225 lm |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 0,444 |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 0,407 |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2900 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 16,6 lm/W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 100 |

| Operativos y eléctricos | |
|-----------------------------|---------|
| Consumo de energía | 14,3 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 1,167 A |
| Hora de inicio (nom.) | 0,0 s |

| | |
|---|----------------------------|
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 100 % de luz al instante s |
| Factor de potencia (fracción) | 1 |
| Voltaje (nom.) | 12 V |
| Voltaje (nom.) | 12 V |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Sí |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|------------------|
| Acabado de la bombilla | Transparente |
| Forma de la bombilla | T9 [T 9 mm (T9)] |

| Aprobación y aplicación | |
|--------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética | G |
| Consumo energético kWh/1000 h | 15 kWh |
| Número de registro EPREL | 423251 |


| Datos de producto | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F |
| Nombre completo del producto | Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F |

Cápsulas LV 3000 h

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871869682774100 |
| Código de pedido | 82774100 |
| Código 12NC | 925723417101 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718696827741 |

| | |
|--|---------------|
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 100 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718696827765 |

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | L | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F | 10 mm | 22,2 mm | 33 mm |

