



# Kapselit – LV, 3000 h



## Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F

Pienijännitteinen halogeenipienoislamppu. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Matalan täyttöpaineen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasiasia. Halogeenipienoislamppu antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Kanta                         | G4 [G4]                                  |
| Käyttöasento                  | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Nimelliskäyttöikä             | 3 000 tuntia                             |
| Sytytys                       | 12 000                                   |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia) | 3 000 tuntia                             |
| Lighting Technology           | Halogen                                  |
| Vuon mittauksen viitearvo     | Sphere                                   |

### Valaistuksen tekniset tiedot

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Valovirta                          | 225 lm    |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 0,444     |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 0,407     |
| Vastaava värilämpötila (nim.)      | 2900 K    |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)  | 16,6 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI)           | 100       |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Virrankulutus                  | 14,3 W        |
| Lampun virta (nim.)            | 1,167 A       |
| Syttymisaika (nim.)            | 0,0 s         |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | Syttyy heti s |
| Tehokerroin (murtoluku)        | 1             |

|                |      |
|----------------|------|
| Jännite (nim.) | 12 V |
| Jännite (nim.) | 12 V |

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Lampun pinta      | Kirkas           |
| Hehkulampun muoto | T9 [T 9 mm (T9)] |

### Merkinnät ja luokitukset

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Energiatohokkuusluokka     | G      |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 15 kWh |
| EPREL-rekisteröintinumero  | 423251 |

### Tuotetiedot


|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi       | Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F |
| Koko tuotteen nimi        | Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F |
| Full EOC                  | 871869682774100                     |
| Paikallisen koodin kuvaus | 4729269                             |
| Tilauskoodi               | 82774100                            |
| Tuotekoodi (12NC)         | 925723417101                        |
| Paikallinen koodi         | 4729269                             |

## Kapselit – LV, 3000 h

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC - tuote/kotelo               | 8718696827741 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 100           |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN/UPC – laatikko | 8718696827765 |
|--------------------|---------------|

### Mittapiirros



| Product                             | D (max) | L       | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F | 10 mm   | 22,2 mm | 33 mm   |

