

PHILIPS

Lighting



Nízkonapěťové žárovky 3 000 h

Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Nízkonapěťová halogenová žárovka. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo s filtrem UV záření a nízkotlaká náplň umožňují použití bez krycího skla. Kompaktní halogenové žárovky vydávají zářivě bílé světlo po celou dobu své dlouhé životnosti.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)		1,167 A
Patice krytky	GY6.35 [GY6.35]	Doba spuštění (jmen.)	0,0 s	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s	
Nominální životnost	3 000 h	Účinník (zlomek)	1	
Cyklus zapnutí	12 000	Napětí (jmen.)	12 V	
Jmenovitá životnost (hodiny)	3 000 h	Napětí (jmen.)	12 V	
Lighting Technology	Halogen	Řízení a stmívání		
Referenční měření toku	Sphere	Stmívatelné	Ano	
Světelně technické		Mechanické a materiály		
Světelný tok	225 lm	Povrchová úprava žárovky	Číré	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,444	Tvar žárovky	T11 [T 11 mm]	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,407	Certifikace a použití		
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2900 K	Třída energetické účinnosti	G	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	16,6 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh	
Index podání barev (CRI)	100	Registrační číslo databáze EPREL	423252	
Provozní a elektrické				
Spotřeba energie	14,3 W			

Nízkonapěťové žárovky 3 000 h

Označení a balení	
Objednací název produktu	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/ 10x10F
Celý název výrobku	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/ 10x10F
Full EOC	87186968277200
Objednací kód	82777200

Číslo materiálu (12NC)	925723517101
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696827772
Číslování SAP – balení v krabici	100
Pouzdro – EAN/UPC	8718696827796

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

