



Cápsulas LV 3000 h



Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Cápsula halógena de bajo voltaje. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el relleno de baja presión permite el uso sin cristal de cubierta. La cápsula halógena compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GY6.35 [GY6.35]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	3.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	12.000
Vida útil nominal (horas)	3.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	225 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,444
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,407
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	16,6 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	14,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	1,167 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	12 V
Voltaje (nom.)	12 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T11 [T 11 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Número de registro EPREL	423252


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Nombre completo del producto	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Cápsulas LV 3000 h

Full EOC	871869682777200
Código de pedido	82777200
Código 12NC	925723517101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696827772

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8718696827796

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

