



Kapsler LV 3000 t

Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten dekkglass. Den kompakte halogenlyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GY6.35 [GY6.35]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Nominell levetid (nom.)	3000 h
Av/på-syklus.	12 000 X
Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	232 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	232 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	16,6 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	14.0 W
lyskildestrøm (nom.)	1,167 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light s
Strømfaktor (nom)	1
Spenning (nom.)	12 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	600 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869682777200
Produktnavn for bestilling	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC – produkt	8718696827772
Bestillingskode	82777200
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	100
Materialenr. (12NC)	925723517101
Nettovekt (stykk)	0,003 kg

Kapsler LV 3000 t

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

EcoHalo Capsule Gy6.35 12v14w CL B3000

