

PHILIPS

Lighting



Κάψουλες χαμηλής τάσης 3000 ωρών

Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Κάψουλα αλογόνου χαμηλής τάσης. Ιδανική λύση για μικρά, διακοσμητικά φωτιστικά. Το γυαλί που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία και το περιεχόμενο χαμηλής πίεσης επιτρέπουν τη χρήση χωρίς γυάλινο κάλυμμα. Η μικρή κάψουλα αλογόνου παράγει καθαρό λευκό φως με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GY6.35 [GY6.35]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	3.000 h
Κύκλος λειτουργίας	12.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	3.000 h
Lighting Technology	Halogen
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	500 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,444
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,407
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	20 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	26 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	2,083 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	Άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	12 V
Τάση (ονομ.)	12 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T11 [T 11 mm]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	26 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423253


Κάψουλες χαμηλής τάσης 3000 ωρών

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/ 10x10F
Πλήρες όνομα προϊόντος	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/ 10x10F
Full EOC	871869682780200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HCAP3K/12/25/GY
Κωδικός παραγγελίας	82780200

Αρ. υλικού (12NC)	925723617101
Τοπικός κωδικός	HCAP3K/12/25/GY
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696827802
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718696827826

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

