



Kapselit – LV, 3000 h



Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Pienijännitteinen halogeenipienoislamppu. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Matalan täyttöpaineen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasias. Halogeenipienoislamppu antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöajan ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GY6.35 [GY6.35]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	3 000 tuntia
Sytytys	12 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	3 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	500 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,444
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,407
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	20 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot

Virrankulutus	26 W
Lampun virta (nim.)	2,083 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1

Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11 [T 11 mm]

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	G
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423253


Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Koko tuotteen nimi	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682780200
Tilauuskoodi	82780200
Tuotekoodi (12NC)	925723617101
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696827802

Kapselit – LV, 3000 h

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	100
EAN/UPC – laatikko	8718696827826

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

