

PHILIPS

Lighting



Kisfeszültségű, 3000 óra élettartamú halogénkapszulák

Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Kisfeszültségű halogénkapszula. Ideális megoldás kis méretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és az alacsony nyomású töltet lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású halogénkapszula ragyogó fehér fényt biztosít hosszú időn át.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GY6.35 [GY6.35]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	3 000 h
Kapcsolási ciklus	12 000
Névleges élettartam (óra)	3 000 h
Lighting Technology	Halogen
Fényárammérés referencia	Sphere

Technikai adatok

Fényáram	500 lm
Színérték X koordinátája (névleges)	0,444
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,407
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	20 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	26 W
Fényforrás árama (névleges)	2,083 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V
Feszültség (névleges)	12 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T11 [T 11 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energhatékonyági osztály	G
--------------------------	---

Kisfeszültségű, 3000 óra élettartamú halogénkapszulák

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	26 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423253
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Teljes terméknév	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682780200
Rendelési kód	82780200

Cikkszám (12NC)	925723617101
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696827802
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696827826

Méretezett rajza



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

