



# Cápsulas LV 3000 h



## Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Cápsula de halogéneo de baixa tensão. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o enchimento de baixa pressão permitem a utilização sem vidro de cobertura. A cápsula de halogéneo compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GY6.35 [GY6.35]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	3.000 h
Ciclo de comutação	12.000
Vida útil nominal (horas)	3.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	500 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,444
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,407
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	20 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	26 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	2,083 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	Luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1

Tensão (Nom.)	12 V
Tensão (Nom.)	12 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T11 [T 11 mm]

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Consumo de energia kWh/1000 h	26 kWh
Número de registo EPREL	423253


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Nome do produto completo	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Código do produto completo	871869682780200
Código de encomenda	82780200
N.º material (12NC)	925723617101

## Cápsulas LV 3000 h

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696827802
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100

EAN/UPC - Caso	8718696827826
----------------	---------------

### Desenho dimensional



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

