



Kapseln LV 3000 h



Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GY6.35 [GY6.35]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	3.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	12.000
Nennlebensdauer (Std.)	3.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	766 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,43
Farbkoordinate Y (nom.)	0,402
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3100 K
Nennlichtausbeute (nom.)	21,9 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	36 W
Lampenstrom (Nom)	2,917 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1

Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11 [T 11 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	36 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423256

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Gesamt-Produktcode	871869682783300
Bestellcode	82783300
Material-Nr. (12NC)	925723717101
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696827833

Kapseln LV 3000 h

Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8718696827857

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

