

PHILIPS

Lighting



Kapselit – LV, 3000 h

Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Pienen jännitteen halogeenikapseli. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Matalan täyttöpaineen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen halogeenikapseli antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GY6.35 [GY6.35]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	3000 h
Kytkenäjäjakso	12000X
Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nim.)	766 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	766 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3100 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	21,9 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	100
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	35.0 W
Lampun virta (nim.)	2,917 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light s
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	12 V


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B
Energiankulutus kWh/1000 h	35 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	900 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869682783300
Tilaustuotteen nimi	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC – tuote	8718696827833
Tilaukoodi	82783300
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	100
Materiaalinumero (12NC)	925723717101

Kapselit – LV, 3000 h

Nettopaino (kappale)

0,003 kg

Mittapiirros



EcoHalo Capsule Gy6.35 12v35w CL B3000

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

