



Kapsler LV 3000 t



Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten dekkglass. Den kompakte halogenlyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GY6.35 [GY6.35]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	3 000 time(r)
Brytersyklus	12 000
Anslått levetid (timer)	3 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Lysytelse	766 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,43
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,402
Korrelert fargetemperatur (nom)	3100 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	21,9 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36 W
lyskildestrøm (nom.)	2,917 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	12 V

Spenning (nom.)	12 V
-----------------	------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11 [T 11 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
EPREL-registreringsnummer	423256

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Fullstendig produktnavn	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682783300
Bestillingskode	82783300
Materialenr. (12NC)	925723717101
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696827833
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8718696827857

Kapsler LV 3000 t

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

