



Cápsulas LV 3000 h

Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Cápsula de halogéneo de baixa tensão. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o enchimento de baixa pressão permitem a utilização sem vidro de cobertura. A cápsula de halogéneo compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GY6.35 [GY6.35]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil nominal (Nom.)	3000 h
Ciclo de comutação	12000X
Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	766 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	766 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3100 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	21,9 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	35.0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	2,917 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light s
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	12 V


Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	B
Consumo de energia kWh/1000 h	35 kWh
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871869682783300
Nome de produto da encomenda	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/ 10x10F
EAN/UPC – Produto	8718696827833
Código de encomenda	82783300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
N.º material (12NC)	925723717101

Cápsulas LV 3000 h

Peso líquido (Peça)

0,003 kg

Desenho dimensional



EcoHalo Capsule Gy6.35 12v35w CL B3000

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

