

PHILIPS

Lighting



Cápsulas LV 3000 h



Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Cápsula de halogéneo de baixa tensão. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o enchimento de baixa pressão permitem a utilização sem vidro de cobertura. A cápsula de halogéneo compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Casquilho | GY6.35 [GY6.35] |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] |
| Vida útil nominal | 3.000 h |
| Ciclo de comutação | 12.000 |
| Vida útil nominal (horas) | 3.000 h |
| Tecnologia de iluminação | Halogen |
| Referência de medição de fluxo | Sphere |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|--------------------------------------|-----------|
| Fluxo Luminoso | 766 lm |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,43 |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,402 |
| Temperatura de cor correlacionada | 3100 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 21,9 lm/W |
| Color rendering index (CRI) | 100 |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|--|-------------------------|
| Consumo de Energia | 36 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 2,917 A |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,0 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz | Luz total instantânea s |
| Fator de potência (Fração) | 1 |

| | |
|---------------|------|
| Tensão (Nom.) | 12 V |
| Tensão (Nom.) | 12 V |

| Controlos e regulação | |
|-----------------------|-----|
| Regulável | Sim |

| Características mecânicas e compartimento | |
|---|---------------|
| Acabamento da lâmpada | Transparente |
| Formato da lâmpada | T11 [T 11 mm] |

| Aprovação e aplicação | |
|---------------------------------|--------|
| Classe de Eficiência Energética | G |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 36 kWh |
| Número de registo EPREL | 423256 |


| Dados do produto | |
|------------------------------|---|
| Nome de produto da encomenda | Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F |
| Nome do produto completo | Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F |
| Código do produto completo | 871869682783300 |
| Código de encomenda | 82783300 |
| N.º material (12NC) | 925723717101 |

Cápsulas LV 3000 h

| | |
|---|---------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - Produto/caixa | 8718696827833 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 100 |

| | |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Caso | 8718696827857 |
|----------------|---------------|

Desenho dimensional



| Product | D (max) | L | C (max) |
|---|---------|-------|---------|
| Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F | 12 mm | 30 mm | 44 mm |

