



LV- halogeeniuunikapselit



Caps OV 20W G4 12V 1CT/50

Halogeenikapselit soveltuvat erinomaisesti monien erilaisten uunien vaihtolampuiksi, sillä hyvin kuumuutta kestävät lamput sopivat täydellisesti uunikäyttöön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G4 [G4]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	50 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	320 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,452
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,409
Vastaava värilämpötila (nim.)	2850 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	16 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	22 W
Lampun virta (nim.)	1,66 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s


Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T9 [T 9 mm (T9)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423259
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Caps OV 20W G4 12V 1CT/50
Koko tuotenimi	Caps OV 20W G4 12V 1CT/50
Full EOC	871869961323500

LV-halogeeniuunikapselit

Paikallisen koodin kuvaus	4725716
Tilauskoodi	61323500
Tuotekoodi (12NC)	925723817101
Paikallinen koodi	4725716
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699613235
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8718699613242

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Caps OV 20W G4 12V 1CT/50	10 mm	22,2 mm	33 mm

