



LV halogenlyskilde for ovn



Caps OV 20W G4 12V 1CT/50

Halogenlyskilder er ideelle som erstatningslampe for mange spesifikke ovnstyper. Motstandsdyktig mot høye temperaturer, passer perfekt til bruk i ovn.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4 [G4]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning

Lysytelse	320 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,452
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,409
Korreleret fargetemperatur (nom)	2850 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	16 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk

Effektforbruk	22 W
lyskildestrøm (nom.)	1,66 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s

Effektfaktor (brøk)	1
Spennning (nom.)	12 V
Spennning (nom.)	12 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T9 [T 9 mm (T9)]

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk kWh/1000 t	22 kWh
EPREL-registreringsnummer	423259

Produktdata


Produktnavn for bestilling	Caps OV 20W G4 12V 1CT/50
Fullstendig produktnavn	Caps OV 20W G4 12V 1CT/50
Full EOC	871869961323500
Bestillingskode	61323500
Materialenr. (12NC)	925723817101

LV halogenlyskilde for ovn

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699613235
SAP-teller – pakker per utvendige	50

EAN/UPC – boks	8718699613242
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps OV 20W G4 12V 1CT/50	10 mm	22,2 mm	33 mm

