



MV- Halogenofenkapseln

Caps OV 25W G9 230V 1CT/20

Halogenkapseln sind ideal als Ersatzlampen für viele spezielle Ofentypen geeignet. Durch hohe Hitzebeständigkeit die ideale Lösung für Ofenanwendungen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [G9]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	260 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2650 K

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	25 W
Lampenstrom (Nom)	0,11 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869961321100
Bestell-Produktname	Caps OV 25W G9 230V 1CT/20
EAN/UPC - Produkt	8718699613211
Bestellcode	61321100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	20
Material-Nr. (12NC)	925723944201
Nettogewicht (Einzelteil)	0,004 kg

MV-Halogenofenkapseln

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Caps OV 25W G9 230V 1CT/20	12,75 mm	44,6 mm

Halogen oven capsule G9 230V 25W

