



Standard Candle B35 clear

Standard 60W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F

Лампы из прозрачного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненные в форме свечи

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h
Технические характеристики освещения	
Светоотдача (ном.)	670 lm
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	60 W
Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	E
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150001167150
Название продукта для заказа	Standard 60W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F
EAN/UPC — продукт	8711500011671
Код заказа	926000003017
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	100
Материал № (12NC)	926000003017
Вес нетто (шт.)	19,700 g
ILCOS Code	IBB/C-60-230-E14-35

Standard Candle B35 clear

Чертеж размеров

Product	D	C (max)
Standard 60W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F	35 mm	100 mm

CAN STD 60W E14 230V B35 CL

