



Standardní žárovky matné (tvar A)

STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F

Matné žárovky s konvenčním hruškovitým tvarem


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Světelné technické	
Světelný tok	930 lm
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	75 W
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A55 [A 55 mm]
Označení a balení	
Objednací název produktu	Stan 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F
Celý název výrobku	STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F
Full EOC	871150035474784
Objednací kód	35474784
Číslo materiálu (12NC)	926000004003
Místní kód	A5575FR
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500354747
Číslování SAP – balení v krabici	120
Pouzdro – EAN/UPC	8711500354761

Standardní žárovky matné (tvar A)

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	56 mm	55 mm	97 mm

