



Żarówka standardowa matowana

STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F

Konwencjonalna lampa żarowa

Dane produktu

Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	930 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	75 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus


Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A55 [A 55 mm]

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Stan 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F
Pełna nazwa produktu	STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F
Full EOC	871150035474784
Kod zamówienia	35474784
Materiał Nr (12NC)	926000004003
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500354747
Numerator - Packs per outer box	120
EAN/UPC - Opakowanie	8711500354761

Żarówka standardowa matowana

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	56 mm	55 mm	97 mm

