



# Štandardné žiarovky matné (tvar A)

## STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F

Obyčajné žiarovky s konvenčnou hruškovou bankou s B päticou


### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [ E27]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	930 lm
Index podania farieb (nom.)	100
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	75 W
Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná

Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	E
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150035474784
Objednávkový názov produktu	Standard 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F
EAN/UPC – produkt	8711500354747
Objednávkový kód	35474784
Local Code	A5575FR
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	120
Č. materiálu (12NC)	926000004003
Čistá hmotnosť (kus)	0,025 kg
ILCOS Code	IAA/F-75-230-E27-55

## Štandardné žiarovky matné (tvar A)

### Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	C (max)
Standard 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	56 mm	55 mm	97 mm

STD 75W E27 230V A55 FR

