



Reflektorové R63

Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30

Reflektorové žárovky založené na pokročilé technologii bodového osvětlení


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Světelné technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	60 W
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	NR63 [NR 63 mm]
Označení a balení	
Objednací název produktu	Ref. 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30
Celý název výrobku	Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30
Full EOC	871150004366578
Objednací kód	04366578
Číslo materiálu (12NC)	926000005918
Místní kód	R6360
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500043665
Číslování SAP – balení v krabici	30
Pouzdro – EAN/UPC	8711500343994


Reflektorové R63

Rozměrové výkresy



Product	D
Refl 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30	63 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Refl 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30

