



Reflektor NR63

Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30

Lampa reflektorowa o średnicy 63 mm wykorzystująca zaawansowaną technologię oświetlenia punkowego


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	60 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	NR63 [NR 63 mm]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Refł 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30
Pełna nazwa produktu	Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30
Full EOC	871150004366578
Kod zamówienia	04366578
Materiał Nr (12NC)	926000005918
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500043665
Numerator - Packs per outer box	30
EAN/UPC - Opakowanie	8711500343994


Reflektor NR63

Rysunki techniczne



Product	D
Refl 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30	63 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - Refl 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30

