



Reflektorové R63

Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30

Reflector lamps based on advanced spotlighting technology


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	30 °
Intenzita svetla (max.)	750 cd
Menovitý uhol vyžarovania	30 °
Index podania farieb (nom.)	100
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	60 W
Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150004366578
Objednávkový názov produktu	Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30
EAN/UPC – produkt	8711500043665
Objednávkový kód	04366578
Local Code	R6360
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	30
Č. materiálu (12NC)	926000005918
Čistá hmotnosť (kus)	25,970 g
ILCOS Code	IRR/F-60-230-E27-63/30

Reflektorové R63


Rozmerový obrázok



Product	D
Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30	63 mm

REF SPOT 60W E27 230V NR63 30D FR

Fotometrické údaje



LDLD_IREFESP_60W_NR63_30D-Light distribution diagram

